


Uzatvárací ventil HE-2-1/2-QS-1/2-U

Číslo dielu: 153992

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2/2 bistabilný
Pneumatický prípoj 1	1/2 NPT
Pneumatický prípoj 2	QS-1/2
Spôsob ovládania	manuálne
Spôsob upevnenia	Priame upevnenie cez priebežný otvor Priame upevnenie závitom voliteľne:
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	812.7 l/min
Menovitá šírka	4.7 s
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Materiál telesa	Zosilnený PBT
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Piestový posúvač
Spôsob riadenia	priamo
Smer prietoku	reverzibilný
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty priestoru	Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1
Teplota média	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	87 g
Materiál naskrutkovacieho čapu	Poniklovaná mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR