

**Držiak snímača**  
**DASI-Q11-25-A-SR**  
Číslo dielu: 1568451

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                            | 25                                                                           |
| Tvar                               | pre drážku T                                                                 |
| pre priemer piestu                 | Ø25                                                                          |
| Konštrukcia                        | Lišta snímača                                                                |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                   |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Teplota okolia                     | -10 °C...60 °C                                                               |
| Hmotnosť výrobku                   | 32 g                                                                         |
| Spôsob upevnenia                   | upnuté v drážke T<br>s priechodným otvorom a skrutkou<br>s kameňom do drážky |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                                                               |
| Materiál skrutiek                  | Oceľ<br>pozinkované                                                          |