


Lineárny pohon

DDLI-63- -

Číslo dielu: 1572299

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	100 s...2000 s
Priemer piestu	63 mm
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	s integrovaným systémom merania dráhy
Prevádzkový tlak	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi
Spôsob fungovania	dvojčinný
Povolenie	RCM Mark
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	1870 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	1870 N
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatický prípoj	G3/8
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)