

# Paralelna montážna sada EAMM-U-86-S62-60H-177

Číslo dielu: 1587453

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak             | Hodnota                |
|-----------------------------------|------------------------|
| Veľkosť                           | 86                     |
| Montážna poloha                   | ľubovoľná              |
| Prevodový pomer                   | 1:1                    |
| Max. počet otáčok                 | 5000 1/min             |
| Zhoda s LABS                      | VDMA24364 zóna III     |
| Skladovacia teplota               | -25 °C...60 °C         |
| Relatívna vlhkosť vzduchu         | 0 - 95 %               |
| Druh krytia                       | IP40                   |
| Teplota okolia                    | -10 °C...60 °C         |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti    | 175 kg.mm <sup>2</sup> |
| Moment pohonu pri chode naprázdno | 0.25 Nm                |
| Prenositeľný krútiaci moment      | 9.5 Nm                 |
| Hmotnosť výrobku                  | 3290 g                 |
| Kód rozhrania akčného člena       | S62                    |
| Kód rozhrania vstupu motora       | 60H                    |
| Pokyny k materiálu                | V zhode s RoHS         |