


Príruba motora EAMF-A-77A-100A

Číslo dielu: 1593628

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	383 g
Kód rozhrania vstupu motora	100A
Kód rozhrania pre teleso spojky	77A
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS