


Viacpolohová konštrukčná súprava DPVU-40

Číslo dielu: 161198

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	155 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál príruby	Hliníková tvárna zliatina
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované
Materiál kolíka valca	Oceľ pozinkované