

Prírubové upevnenie FZF-40

Číslo dielu: 161815

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	109 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná