


Zásuvka s káblom KMPPE-B-2,5

Číslo dielu: 161879

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	DIN 47100
Označenie potrubia	s príslušenstvom
Trvanlivosť pripojenia	500
Hmotnosť výrobku	243 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	uhlový
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M16x0,75 podľa EN 61076-2-106
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	8
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	8
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	8
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	8
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	5 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.6 kV
Tienenie	áno
Dĺžka kábla	2.5 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Testovacie podmienky vedenia	Skúšobné podmienky na požiadanie
Priemer kábla	6.8 s
Štruktúra kábla	8 x 0,25 mm ²
Menovitý prierez vodiča	0.25 mm ²
Zakončenia žíl	zrezané na tupo
Druh krytia	IP67
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave

Charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-30 °C...80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...70 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	1
Materiál plášťa kábla	PVC
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál telesa	PA
Materiál aretácie skrutkou	PA