


Jemný filter LFMB-3/8-D-MINI

Číslo dielu: 162628

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konstrukčný rad	D
Veľkosť	Mini
Konstrukcia	Filter s vláknami
Jemnosť filtra	1 µm
Odpúšťanie kondenzátu	manuálne, otáčaním
Prevádzkový tlak	1 bar...16 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertné plyny
Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu	675 l/min 125 l/min
Stupeň účinnosti filtra	99.99 s
Max. množstvo kondenzátu	22 cm ³
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	1.5 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Zvyškový obsah oleja	0.5 mg/m ³
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do vedenia s príslušenstvom
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pneumatický prípoj 2	G3/8
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliaťok
Materiál filtra	Borsilikátové vlákno
Materiál nádoby	PC
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Hmotnosť výrobku	250 g