

# Kombinácia jemného filtra LFMBA-3/4-D-MIDI

Číslo dielu: 162663

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak             | Hodnota                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                           | Midi                                                           |
| Konštrukčný rad                   | D                                                              |
| Montážna poloha                   | zvisle +/- 5°                                                  |
| Jemnosť filtra                    | 0.01 µm                                                        |
| Stupeň účinnosti filtra           | 99.9999 s                                                      |
| Odpúšťanie kondenzátu             | manuálne, otáčaním                                             |
| Konštrukcia                       | Filter s vláknami                                              |
| Max. množstvo kondenzátu          | 43 ml                                                          |
| Ochrana nádobiek                  | Kovový ochranný kôš                                            |
| Prevádzkový tlak                  | 1 bar...16 bar                                                 |
| Prevádzkové médium                | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertné plyny |
| Zhoda s LABS                      | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Inertné plyny |
| Teplota média                     | 1.5 °C...60 °C                                                 |
| Zvyškový obsah oleja              | 0.01 mg/m³                                                     |
| Teplota okolia                    | -10 °C...60 °C                                                 |
| Hmotnosť výrobku                  | 1300 g                                                         |
| Spôsob upevnenia                  | Montáž do vedenia<br>s príslušenstvom                          |
| Pneumatický prípoj 1              | G3/4                                                           |
| Pneumatický prípoj 2              | G3/4                                                           |
| Pokyny k materiálu                | V zhode s RoHS                                                 |
| Materiál filtra                   | Borsilikátové vlákno                                           |
| Materiál telesa                   | Zinkový tlakový odliatok                                       |
| Materiál nádoby                   | PC                                                             |