

# Nástrčná L-prípojka CRQSL-1/2-12

Číslo dielu: 162878

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                                  |
| Menovitá šírka                           | 7.9 s                                                                     |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                                 |
| Tvar                                     | Tvar L                                                                    |
| Veľkosť balenia                          | 1                                                                         |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                                         |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi         |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku           | Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C                                         |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                                               |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou                                   |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Vhodnosť pre potravinárstvo              | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                                 |
| Teplota okolia                           | -15 °C...120 °C                                                           |
| Hmotnosť výrobku                         | 85 g                                                                      |
| Použiteľné vedenia                       | PFAN                                                                      |
| Spôsob upevnenia                         | Vonkajší šesťhran SW22                                                    |
| Pneumatický prípoj 1                     | Vonkajší závit R1/2                                                       |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm                                    |
| Materiál naskrutkovacieho čapu           | vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca                                        |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                            |
| Materiál telesa                          | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                         |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku            | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                         |
| Materiál tesnenia hadice                 | FPM                                                                       |
| Materiál časti na upnutie hadice         | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                         |
| Materiál oporného krúžku                 | vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca                                        |