


Ručný posuvný ventil VBOH-32-G34

Číslo dielu: 1629664

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 bistabilný
Pneumatický prípoj 1	G3/4
Pneumatický prípoj 2	G3/4
Spôsob ovládania	manuálne
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia možnosť naskrutkovania
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	7691 l/min
Menovitá šírka	19.3 s
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Rozmer rastra	57.5 s
Pokyny na použitie	Používajte iba závitové spojky s valcovým závitom. Inštalácia kúžeľového závitú môže poškodiť teleso a spôsobiť zaseknutie alebo poruchu dutinky.
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Posúvač
Spôsob riadenia	priamo
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 °C...80 °C
Ovládacia sila	70 N
Hmotnosť výrobku	183 g
Materiál naskrutkovacieho čapu	Tvárna hliníková zliatina, eloxovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR