

Zarážkový valec STAF-80-30-P-A-R

Číslo dielu: 164886

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	30 s
Priemer piestu	80 mm
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	jednočinný ťahový
Konštrukcia	Piest Piestna tyč s kladkou
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Varianty	jednostranná piestna tyč
Poistenie proti pretočeniu/vedenie	piestna tyč so zrazením
Prevádzkový tlak	1 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Prípustná nárazová sila na vysunutú piestnu tyč	14600 N
Prípustná priečna sila pri spínaní	4500 N
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj	G1/8
Materiál veka	Hliník
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál kladky	Oceľ