

Elektromagnetická cievka

MSN1W-24AC/12DC

Číslo dielu: 170152

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Min. doba príťahu	10 ms
Doba zopnutia	100%
Účinník cos {phi}	0.7
Parametre cievky	12 V DC: 5,0 W 24 V AC: 50 Hz, spínací výkon 7,5 VA, pridržiavací výkon 5,0 VA 24 V AC: 60 Hz, spínací výkon 5,0 VA, pridržiavací výkon 3,7 VA
Prípustné výkyvy napätia	pri 50Hz ±10 % pri 60Hz -10...+20 %
Zhoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Teplota média	-10 °C...50 °C
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	80 g
Elektrický prípoj	3-pin Tvar A nástrčné podľa DIN EN 175301-803
Spôsob upevnenia	upnutý s pridrznou svorkou
Materiál telesa	PA
Materiál nástrčných kontaktov	Oceľ
Materiál vinutia	Meď