

Zásuvka MSSD-C-4P

Číslo dielu: 171157

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M3
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	22 g
Elektrický prípoj	3-pin Uhlová zásuvka Tvar A podľa DIN EN 175301-803 štvorhranný tvar MSC štvorhranná konštrukcia MSN1
Konektor kábla	Pg9
Priemer kábla	6 s...8 s
Menovitý prierez vodiča	1.5 mm ²
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Plast
Farba telesa	čierna