

# Zaslepovacia zátka QSP10-PTB

Číslo dielu: 172976

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                       |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                      |
| Tvar                                     | priamy tvar                                                    |
| Veľkosť balenia                          | 1                                                              |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Klasifikácia Maritime                    | pozri certifikát                                               |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]                   |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                                    |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Teplota okolia                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Hmotnosť výrobku                         | 1.1 g                                                          |
| Spôsob upevnenia                         | Upevňovacia ihla                                               |
| Pneumatický prípoj 1                     | Vložka 10 mm                                                   |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                 |
| Materiál telesa                          | PA                                                             |
| Materiál tesnenia hadice                 | NBR                                                            |