

Filter
LF-3/4-D-MIDI-NPT
Číslo dielu: 173696

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Midi
Konštrukčný rad	D
Montážna poloha	zvislo
Jemnosť filtra	40 µm
Odpúšťanie kondenzátu	manuálne, tlačidlom
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Prevádzkový tlak	0 bar...16 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	3000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [..9:..] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s upevňovacím uholníkom voliteľne:
Pneumatický prípoj 1	3/4 NPT
Pneumatický prípoj 2	3/4 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC