

Filter

LF-3/4-D-5M-MAXI-NPT

Číslo dielu: 173702

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Maxi
Konštrukčný rad	D
Montážna poloha	zvislo
Jemnosť filtra	5 µm
Odpúšťanie kondenzátu	manuálne, tlačidlom
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Prevádzkový tlak	0 bar...16 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	3600 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [..9:..] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do vedenia s upevňovacím uholníkom
Pneumatický prípoj 1	3/4 NPT
Pneumatický prípoj 2	3/4 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC