

# Redukčný ventil s filtrom LFR-3/8-D-O-MINI-NPT

Číslo dielu: 173774

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                                    | Mini                                                            |
| Konštrukčný rad                                            | D                                                               |
| Jemnosť filtra                                             | 40 µm                                                           |
| Odpúšťanie kondenzátu                                      | manuálne, tlačidlom                                             |
| Max. množstvo kondenzátu                                   | 22 cm³                                                          |
| Ochrana nádobiek                                           | Kovový ochranný kôš                                             |
| Prevádzkový tlak                                           | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                             |
| Max. tlaková hysteréza                                     | 0.2 bar                                                         |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 1600 l/min                                                      |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [:-:9:-]<br>Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)       |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                      |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Skladovacia teplota                                        | -10 °C...60 °C                                                  |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe                          | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertné plyny  |
| Teplota média                                              | -10 °C...60 °C                                                  |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                                                  |
| Hmotnosť výrobku                                           | 410 g                                                           |
| Spôsob upevnenia                                           | Montáž do vedenia<br>s upevňovacím uholníkom<br>voliteľne:      |
| Pneumatický prípoj 1                                       | 3/8 NPT                                                         |
| Pneumatický prípoj 2                                       | 3/8 NPT                                                         |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                                                  |
| Materiál telesa                                            | Zinkový tlakový odliatok                                        |
| Materiál nádoby                                            | PC                                                              |