


# Redukčný ventil s filtrom LFR-3/4-D-O-MAXI-NPT

Číslo dielu: 173806

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                                    | Maxi                                                           |
| Konštrukčný rad                                            | D                                                              |
| Montážna poloha                                            | zvislo                                                         |
| Jemnosť filtra                                             | 40 µm                                                          |
| Odpúšťanie kondenzátu                                      | manuálne, otáčaním                                             |
| Max. množstvo kondenzátu                                   | 80 cm <sup>3</sup>                                             |
| Ochrana nádobiek                                           | Kovový ochranný kôš                                            |
| Prevádzkový tlak                                           | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                            |
| Max. tlaková hysteréza                                     | 0.4 bar                                                        |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 9700 l/min                                                     |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)      |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                     |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Skladovacia teplota                                        | -10 °C...60 °C                                                 |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe                          | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertné plyny |
| Teplota média                                              | -10 °C...60 °C                                                 |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                                                 |
| Hmotnosť výrobku                                           | 1300 g                                                         |
| Spôsob upevnenia                                           | s príslušenstvom                                               |
| Pneumatický prípoj 1                                       | 3/4 NPT                                                        |
| Pneumatický prípoj 2                                       | 3/4 NPT                                                        |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                                                 |
| Materiál telesa                                            | Zinkový tlakový odliatok                                       |
| Materiál nádoby                                            | PC                                                             |