

Maznica
LOE-1-D-MAXI-NPT
Číslo dielu: 173827

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. množstvo naplnenia oleja	190 cm ³
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Prevádzkový tlak	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Minimálny prietok pre funkciu maznice	10 l/min
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	9000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertné plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	1200 g
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	1 NPT
Pneumatický prípoj 2	1 NPT
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál nádoby	PC