

Jednotka úpravy vzduchu FRC-1/4-D-MINI-NPT

Číslo dielu: 173836

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Mini
Odpúšťanie kondenzátu	manuálne, tlačidlom
Jemnosť filtra	40 µm
Prevádzkový tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Rozsah regulácie tlaku	0.5 bar...12 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	1000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertné plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	660 g
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 2	1/4 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC