


Kyvná príruha SNCS-100

Číslo dielu: 174402

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	100
Založené na norme	ISO 15552 (doteraz aj VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
	9 kN
Hmotnosť výrobku	683 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníková tvárna zliatina
Materiál kĺbového ložiska	Oceľ PTFE
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované