


Kyvný čap ZNCF-63

Číslo dielu: 174414

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	63
Založené na norme	ISO 15552
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Max. zaťaženie	4 kN
Hmotnosť výrobku	687 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Ušľachtilá oceľová liatina
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované