

Spojka
EAMC-65-90-25-32
Číslo dielu: 1745817

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	25 s
Upínací priemer 2	32 s
Veľkosť	65
Menovitá dĺžka	90 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	4500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	417 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	92 Nm
Hmotnosť výrobku	535 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS