


Tlakový spínač PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Číslo dielu: 175252

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Merané hodnoty	Relatívny tlak
Metóda merania	Pneumaticko-elektrický prevodník tlaku
Prevádzkový tlak	1 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Teplota média	-20 °C...80 °C
Teplota okolia	-30 °C...100 °C
Funkcia spínacieho prvku	Prepínač
Max. frekvencia spínania	3 Hz
Max. napätie spínacieho výstupu AC	250 V
Max. napätie spínacích výstupov DC	250 V
Max. výstupný prúd	4000 mA
Elektrický prípoj	4-pin Zástrčka
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Montážna poloha	ľubovoľná
Pneumatický prípoj	G1/4
Hmotnosť výrobku	900 g
Materiál telesa	PA66-GF30 Oceľ, pozinkovaná
Materiál membrány	NBR
Nastavovací rozsah prahových hodnôt	1 bar...10 bar
Druh krytia	IP65
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L