


# kruhový valec DSAH-16- -PPV-Q

číslo dielca: 176269


FESTO

s ložiskovým vekom pre priamu montáž, koncovým vekom s kolmým  
pneumatickým prípojom k osi a štvorcovou piestnou tyčou.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



Vzťovové zobrazenie



## údajový list

| charakteristický znak                         | Hodnota   |
|---|---|
| Zdvih   | 1 ... 250 mm  |
| priemer piesta                                | 16 mm   |
| Tlmenie                                       | PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh |
| Ochrana voči krúteniu/vedenie                 | štvorhranné vedenie   |
| Pracovný tlak                                 | 1 ... 10 bar  |
| činnosť                                       | dvojčinný   |
| Pracovné médium                               | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu     | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)       |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK            | 2   |
| Teplota okolia                                | -20 ... 80 °C   |
| Dĺžka tlmenia                                 | 14 mm   |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok         | 103,7 N   |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred          | 120,6 N   |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm            | 35 g  |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu           | 4,9 g   |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm           | 56 g  |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu | 2,2 g   |
| Pneumatická prípojka                          | M4  |
| Materiálová informácia pre kryt               | Hliníková tvárna zliatina   |
| Materiálová informácia pre tesnenia           | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| Materiálová informácia pre skríňu             | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                                 |
| Materiálová informácia pre piestnicu          | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                                 |