


Kyvná príruka SNCB-125-R3

Číslo dielu: 176950

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	125
Založené na norme	ISO 15552
Varianty	Silná ochrana pred koróziou
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi sú z používania vylúčené. Vylúčené sú dosky s plošnými spojmi, vedenie, elektrické konektory a cievky s viac ako 1% medi ako zložky zliatiny sú vylúčené z použitia. Výnimkou sú dosky s plošnými spojmi, káble, elektrické konektory a cievky s viac ako 5% hmotnostným podielom medi sú z použitia vylúčené. Vylúčené sú dosky s plošnými spojmi, vedenie, elektrické konektory a cievky s viac ako 5% medi ako zložky zliatiny sú vylúčené z použitia. Výnimkou sú dosky s plošnými spojmi, káble, elektrické konektory a cievky s viac ako 5% hmotnostným podielom medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-40 °C...90 °C
Hmotnosť výrobku	1776 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníkový tlakový odliatok s ochrannou vrstvou
Materiál čapu	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál ložiska	Plast
Materiál kotúča	Pozinkovaná oceľ
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál poistky	Pružinová oceľ, pozinkovaná