

# Oddeľovač kvapalín CQA-22

Číslo dielu: 177716

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Menovitá šírka                           | 12 s                                                      |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                 |
| Veľkosť balenia                          | 1                                                         |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                         |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.95 bar...7 bar                                         |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty      | -0.95 bar...15 bar                                        |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::-]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364 zóna III                                        |
| Vhodnosť pre potravinárstvo              | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                 |
| Teplota média                            | -25 °C...75 °C                                            |
| Teplota okolia                           | -25 °C...70 °C                                            |
| Hmotnosť výrobku                         | 76 g                                                      |
| Pneumatický prípoj 1                     | pre rúru/hadicu s vonkajším priemerom 22 mm               |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre rúru/hadicu s vonkajším priemerom 22 mm               |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                            |
| Materiál telesa                          | POM                                                       |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku            | POM                                                       |
| Materiál časti na upnutie hadice         | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                         |