


Rozdeľovač
CQD-12/15/18/22
Číslo dielu: 177717

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	18.6 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Veľkosť balenia	1
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...7 bar
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...15 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota média	-25 °C...75 °C
Teplota okolia	-25 °C...70 °C
Menovitý ťahovací moment	2.5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 10 %
Počet výstupov	4
Počet prívodov	1
Pneumatický prípoj 1	Vnútorňý závit G1/2
Pneumatický prípoj 2	Vnútorňý závit G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	POM