


**Spojka**  
**EAMD-42-40-20-16X25-U**  
Číslo dielu: 1781043

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak          | Hodnota               |
|--------------------------------|-----------------------|
| Priemer montáže 1              | 20 s                  |
| Upínací priemer 2              | 16 s                  |
| Veľkosť                        | 42                    |
| Menovitá dĺžka                 | 40 s                  |
| Montážna poloha                | ľubovoľná             |
| Max. počet otáčok              | 6000 1/min            |
| Zhoda s LABS                   | VDMA24364-B2-L        |
| Skladovacia teplota            | -25 °C...60 °C        |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %              |
| Teplota okolia                 | -25 °C...60 °C        |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 39 kg.mm <sup>2</sup> |
| Prenesiteľný krútiaci moment   | 21 Nm                 |
| Hmotnosť výrobku               | 189 g                 |
| Pokyny k materiálu             | V zhode s RoHS        |