

Zverná jednotka KP-8-350

Číslo dielu: 178454

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob upínania so smerom pôsobenia	obojsstranný Clamping via spring force, released via compressed air
Konštrukcia	Kyvné disky
Varianty	jednostranná piestna tyč
Prevádzkový tlak	1 MPa 10 bar
Uvoľňovací tlak	0.3 MPa 3 bar
na upnutie kruhového materiálu	8 s
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Statická prídržná sila	350 N
Hmotnosť výrobku	50 g
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál pružiny	Pružinová oceľ
Materiál telesa	Hliník eloxovaný
Materiál upínacích čelustí	Mosadz
Materiál piesta	POM