

# Pomocné ručné ovládanie HAB-3/8

Číslo dielu: 184587

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                             | Hodnota                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Menovitá šírka                                                    | 11 s                                                               |
| Montážna poloha                                                   | ľubovoľná                                                          |
| Funkcia ventilu                                                   | Odvzdušňovací prvok                                                |
| Prevádzkový tlak                                                  | 0 bar...10 bar                                                     |
| Menovitý prietok odvetrania 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) | 165 l/min                                                          |
| Ochrana proti výbuchu                                             | Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX) |
| Prevádzkové médium                                                | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                           | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)          |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                                | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                         |
| Zhoda s LABS                                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Teplota média                                                     | -20 °C...80 °C                                                     |
| Teplota okolia                                                    | -20 °C...80 °C                                                     |
| Max. ťahovací moment                                              | 35 Nm                                                              |
| Spôsob upevnenia                                                  | možnosť naskrutkovania                                             |
| Pneumatický prípoj 1                                              | G3/8                                                               |
| Pneumatický prípoj 2                                              | G3/8                                                               |
| Pokyny k materiálu                                                | V zhode s RoHS                                                     |
| Materiál telesa                                                   | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná                               |