

# Zástrčka SEA-GS-11-DUO

Číslo dielu: 18779

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Založené na norme                       | EN 61076-2-101<br>EN 61984                                           |
| Spôsob upevnenia                        | so závitovou dutinkou                                                |
| Montážna poloha                         | ľubovoľná                                                            |
| Hmotnosť výrobku                        | 24 g                                                                 |
| Elektrický prípoj                       | 4-pin<br>Tvar A<br>M12x1<br>Priamy konektor/skrutkovacia svorkovnica |
| Rozsah prevádzkového napätia DC         | 250 V                                                                |
| Rozsah prevádzkového napätia AC         | 250 V                                                                |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C         | 4 A                                                                  |
| Odolnosť proti rázovému napätiu         | 2.5 kV                                                               |
| Konektor kábla                          | Pg11                                                                 |
| Prípustný priemer kábla                 | 2 x 3 mm alebo 2 x 5 mm                                              |
| Prierez prípoja                         | 0.75 mm <sup>2</sup>                                                 |
| Druh krytia                             | IP67                                                                 |
| Teplota okolia                          | -40 °C...85 °C                                                       |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)   | smernica EÚ k nízkemu napätiu                                        |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) | podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá                  |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B2-L                                                       |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                                       |
| Stupeň znečistenia                      | 3                                                                    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                           |
| Materiál telesa                         | PBT                                                                  |
| Farba telesa                            | čierna                                                               |
| Materiál prevlečnej matice              | PBT                                                                  |
| Materiál nástrčných kontaktov           | Mosadz<br>Biely bronz, potiahnutý                                    |