

Zásuvka MSSD-EB-M12-MONO

Číslo dielu: 188024

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Indikátor spínacej polohy	LED
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M2,5
Hmotnosť výrobku	13.18 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, podľa EN 175301-803, tvar C
Elektrický prípoj 2	Priama zástrčka, M12x1, 2-pin, kódovanie A
Rozsah prevádzkového napätia DC	12 V...24 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	12 V...24 V
Prúdová zaťažiteľnosť	0.12 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	2.5 kV
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	PA
Farba telesa	priehľadná
Materiál aretácie skrutkou	Oceľ, poniklovaná
Materiál tesnení	HNBR NBR
Materiál nástrčných kontaktov	Zliatina medi, postriebená Mosadz, pozlátená