


Valec s krátkym zdvihom ADVC-4-2,5-A-P

Číslo dielu: 188054

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	2.5 s
Priemer piestu	4 mm
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	dvojčinný
Konštrukcia	Piest Piestna tyč
Snímanie polohy	bez
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	5.7 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	7.5 N
Pohybovaná hmotnosť	0.2 g
Hmotnosť výrobku	3.8 g
Spôsob upevnenia	voliteľne: s priechodným otvorom s príslušenstvom
Pneumatický prípoj	M3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál tesnení	HNBR NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál piestnej tyče	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný