


Snímač polohy SMH-S1-HGPP16

Číslo dielu: 189041

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	pre uchopovač
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Merané hodnoty	Poloha
Princíp merania	magnetický Hallov snímač
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Odolnosť proti skratu	nie
Odolnosť proti preťaženiu	nie je k dispozícii
Výstupný signál	analogový
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel so zástrčkou
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M8x1, kódovanie A podľa EN 61076- 2-104
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	4
Smer výstupu, prípoj	po dĺžke
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz, pozlátená
Dĺžka kábla	0.5 m
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Spôsob upevnenia	priskrutkované na uchopovači
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	20 g
Farba telesa	čierna
Materiál telesa	Epoxidová živica Mosadz, poniklovaná PA POM PUR
Druh krytia	IP65
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L