

Prísavka s držiakom ESG-2

Číslo dielu: 189167

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer prísavky	2 s
Montážna poloha	zvislo
Špecifické vlastnosti	antistatický
Konštrukcia	Prípoj vákua, hore Prípoj vákua zboku s výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 1
Tvar prísavky	okružla, plochá
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Teplota okolia	-30 °C...200 °C
Prípoj vákua	M3 M10x1 QS-4 PK-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	BR-CH FPM NBR PUR VMQ (silikón)