

Prísavka s držiakom

ESG-4X10

Číslo dielu: 189182

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť prísavek	4x10 mm
Montážna poloha	zvislo
Konštrukcia	Prípoj vákua, hore Prípoj vákua zboku s výškovým vyrovnaním s dlhým výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavek	Veľkosť 4
Tvar prísavek	oválna, plochá
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Prípoj vákua	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavek	NBR