

Držiak vákuovej prísavky

ESH-HA-5-G

Číslo dielu: 189201

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	8 s
Objem	1.862 cm ³
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Prípoj vákua, hore
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	84 g
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Upevnenie prísavky	M10
Prípoj vákua	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál držiaka	Hliník Mosadz, poniklovaná POM Popúšťaná oceľ vysokolegovaná oceľ