

Držiak vákuovej prísavky ESH-HDL-4-QS

Číslo dielu: 189249

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie držiaka prísavky	20 s
Menovitá šírka	5 s
Objem	0.37 cm ³
Montážna poloha	zvislo
Konštrukcia	Prípoj vákua zboku s výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 4
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	65 g
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Upevnenie prísavky	M6
Prípoj vákua	QS-6
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR Oceľ
Materiál držiaka	Hliník Mosadz, poniklovaná POM Popúšťaná oceľ vysokolegovaná oceľ