

Držiak vákuovej prísavky

ESH-HE-2-M5

Číslo dielu: 189254

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	2 s
Objem	0.036 cm ³
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Prípoj vákua, hore
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 2
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-;-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	3 g
Spôsob upevnenia	s vonkajším závitom cez prípoj vákua
Upevnenie prísavky	Priemer 4 mm
Prípoj vákua	M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	Hliníková tvárna zliatina NBR POM Oceľ
Materiál držiaka	Popúšťaná oceľ