

Držiak vákuovej prísavky ESH-HF-3-M14X1

Číslo dielu: 189262

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie držiaka prísavky	6 s
Menovitá šírka	3.3 s
Objem	0.4 cm ³
Montážna poloha	zvislo
Konštrukcia	Prípoj vákua, hore s výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 3
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	54 g
Spôsob upevnenia	s vonkajším závitom cez prípoj vákua
Upevnenie prísavky	M4
Prípoj vákua	M14x1
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR POM
Materiál držiaka	Popúšťaná oceľ