


Plochý kábel
KASI-1,5-Z-100
Číslo dielu: 18941

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	71 g
Rozsah prevádzkového napätia DC	75 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	60 V
Prúdová zaťažiteľnosť	3 A
Dĺžka kábla	100 m
Druh krytia	IP65 pri uzavretých koncoch vodičov
Teplota okolia	-40 °C...85 °C
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-25 °C...85 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál plášťa kábla	Kaučuková zmes
Farba plášťa kábla	čierna