# Závitová nástrčná spojka - prechodka QSSF-3/8-6-B

Číslo dielu: 190656

## Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Veľkosť | Štandard |
| Menovitá šírka | 5 s |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Tvar | Priechodka |
| Veľkosť balenia | 10 |
| Konštrukcia | Princíp push-pull |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku | Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Možnosť prevádzky s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vhodnosť čistých priestorov meraná podľa ISO 14644-14 | Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1 |
| Teplota okolia | -10 °C...80 °C |
| Hmotnosť výrobku | 36 g |
| Spôsob upevnenia | Vonkajší šesťhran SW17<br>Vonkajší šesťhran SW21 |
| Pneumatický prípoj 1 | Vnútorný závit G3/8 |
| Pneumatický prípoj 2 | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | modrá |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál telesa | Mosadz, poniklovaná |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | POM |
| Materiál matice | Mosadz, poniklovaná |
| Materiál tesnenia hadice | NBR |
| Materiál časti na upnutie hadice | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |