

Vákuová prísavka ESV-20-SN

Číslo dielu: 190979

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer prísavky	20 s
Objem prísavky	0.318 cm ³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar prísavky	okrúhla, plochá
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	16.3 N
Hmotnosť výrobku	1.6 g
Farba	čierna
Shore tvrdosť	60 +/- 5
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	NBR