

Vákuová prísavka ESV-60-SU

Číslo dielu: 191000

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer obrobku	350 s
Priemer prísavky	60 s
Objem prísavky	3.953 cm ³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar prísavky	okružla, plochá
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	166.1 N
Hmotnosť výrobku	22 g
Farba	modrá
Shore tvrdosť	60 +/- 5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	PUR