

Vákuová prísavka ESV-30-ES

Číslo dielu: 191029

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer obrobku	50 s
Priemer prísavky	30 s
Objem prísavky	1.952 cm ³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar prísavky	okrúhla extra hlboká
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-30 °C...180 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	37.2 N
Hmotnosť výrobku	2.9 g
Farba	priehľadná
Shore tvrdosť	50 +/- 5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	VMQ (silikón)