


Tlmič nárazov YSRW-20-34

Číslo dielu: 191198

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	20
Zdvih	34 s
Tlmenie	samonastaviteľné mäkká charakteristika
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	3 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.3 s
Doba spätného nastavenia pri min. teplote prostredia	1 s
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Dĺžka tlmenia	34 s
Max. dorazová sila	3000 N
Max. absorpcia energie na zdvih	70 J
Max. absorpcia energie na hodinu	100000 J
Max. zostatková energia	0.32 J
Vratná sila	10 N
Min. sila zasúvania	100 N
Hmotnosť výrobku	330 g
Hmotnostný rozsah	80 kg
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ