

Zásuvka MSSD-EB-S-M14

Číslo dielu: 192745

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Trvanlivosť pripojenia	10
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M2,5
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	17 g
Elektrický prípoj	4-pin Zásuvka Tvar C
Priemer kábla	4 s...6 s
Menovitý prierez vodiča	0.25 mm ² ...0.5 mm ²
Druh krytia	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA
Farba telesa	čierna